

Информация о продукции

97 52 13

Пресс-клещи  
также для работы обеими руками



- для опрессовки электрических контактов, без применения пайки
- Применение рычажной передачи обеспечивает снижение необходимого для обжима усилия на 30% по сравнению со стандартными обжимными инструментами
- Неизменно высокое качество опрессовки благодаря механизму принудительной блокировки (с отпиранием)
- усилие опрессовки точно откалибровано изготовителем
- Работа двумя руками позволяет легко обжимать провода больших сечений
- работать удобно благодаря сбалансированности, наклонной головке и эргономичным ручкам

| назначения           |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула       | 97 52 13                                                                                                                                                                                   |
| EAN                  | 4003773048084                                                                                                                                                                              |
| Клещи                | вороненые                                                                                                                                                                                  |
| Головка              | вороненые                                                                                                                                                                                  |
| Ручки                | с пластмассовыми чехлами, препятствующими соскальзыванию                                                                                                                                   |
| Масса                | 558 g                                                                                                                                                                                      |
| Размеры              | 250 x 77 x 24 mm                                                                                                                                                                           |
| REACH                |                                                                                                                                                                                            |
| Соответствует RoHS   | непригодный                                                                                                                                                                                |
| Технические атрибуты |                                                                                                                                                                                            |
| Применение           | прессуемые и трубчатые кабельные наконечники без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемые и стыковые соединители без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267 |
| Параметры кв.мм      | 0,5 — 10 mm²                                                                                                                                                                               |
| Количество гнезд     | 4                                                                                                                                                                                          |
| AWG                  | 20 — 8                                                                                                                                                                                     |

Возможны технические изменения и ошибки



Третий этап: При необходимости увеличенного усилия опрессовки, например, для изолированных контактов. Второй этап: Теперь ручки сжимают для продолжения процесса опрессовки 6,00 мм<sup>2</sup>; при наличии удлиненных ручек возможна работа обеими руками



Первый этап: Двамя пальцами подвести ручку так, чтобы обе губки легли на обжимаемый контакт