








Радиальное присоединение,
завальцованные (Ø40, 50, 63 мм)




Радиальное присоединение
байонетное кольцо (Ø63 мм)



Радиальное присоединение
с задним фланцем (Ø63 мм)



Радиальное присоединение
(Ø100, 150, 160 мм)




Радиальное присоединение
с задним фланцем (Ø100, 150, 160 мм)

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости																				
TM-121P	40	47	41	26	6	41	7	11	G ¹ / ₈ или M10x1	—	—	—	—	—	0,06	0,12	50																				
TM-221P	50	58	52	29	7	55	11	13	G ¹ / ₄ или M12x1,5						—	—	—	—	0,10	0,20	80																
TM-321P	63	69	62	35		57	13	14											G ¹ / ₄ или M12x1,5	—	—	—	—	0,16	0,27	90											
TM-321P Байонет		70	59	32		11	60																	10	G ¹ / ₄ или M12x1,5		—	—	—	—	0,15	0,25					
TM-321PKT		68	60	35		7	57																	13							12	G ¹ / ₄ или M12x1,5	—	—	—	—	0,19
TM-321PKT Байонет		70	59	32	11	60	10																	14							G ¹ / ₄ или M12x1,5						—
TM-521P	100	111	100	50	16	98	18	17		G ¹ / ₂ или M20x1,5	—	—	—	—										0,57		1,01											
TM-521PKT									7		3	132	116	121	0,64	1,08																					
TM-621P	150 / 160*	161	150	53	19	123	19		17		G ¹ / ₂ или M20x1,5	—	—	—	—	—	0,91	1,87	770																		
TM-621PKT												5,5	4	180	166	171	1,01	1,97																			

* — под заказ




Радиальное присоединение
со скобой (Ø100, 150, 160 мм)

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)


Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости
TM-521PC	100	111	100	50	16	98	18	17	G ¹ / ₂ или M20x1,5	7	30	38	128	26	50	1,01	1,45	350
TM-621PC	150 / 160*	161	150	53	19	123	19					39	165	28	105	1,83	2,89	770

* — под заказ




Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)


Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	S	G	d1	f2	f3	f4	c1	c3	c4	c5	c6	Вес	Вес с запол- нением	Объем заполняемой жидкости
TM-121T	40	47	41	26	44		6	11	G1/8 или M10x1					—	—	—	—	—	0,07	0,13	50
TM-121TC тип 1														30	58	22	48	11	0,09	0,15	
TM-221T	50	58	52	29	54		7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11	0,21	80
TM-221TC тип 1														35	83	32	71	14	0,13	0,23	
TM-321T	63	68	62	30	52	—	6	14	G1/4 или M12x1,5	4,5	85	74	78	—	—	—	—	—	0,12	0,22	90
TM-321T Байонет		70		32	57		10												0,15	0,25	
TM-321TKT		68		30	52		6												0,15	0,26	
TM-321TKT Байонет		70		32	57		10												0,18	0,29	
TM-321TKП						25													0,15	0,26	
TM-321TC тип 1		68		30	52	—	6							35	83	32	71	14	0,14	0,25	
TM-321TC тип 2						15													0,16	0,27	




Эксцентрическое присоединение
(Ø100, 150, 160 мм)



Эксцентрическое присоединение
с задним фланцем (Ø100, 150, 160 мм)



Эксцентрическое присоединение
с передним фланцем (Ø100, 150, 160 мм)




Эксцентрическое присоединение
со скобой (Ø100, 150, 160 мм)


Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	k1	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с запол- нением	Объем заполняемой жидкости
TM-521TЭ	100	111	100	52	97	—	17	33	17	G ^{1/2} или M20x1,5	—	—	—	—	—	30	38	128	26	50	0,54	0,98	350
TM-521TЭКТ						33					7	3	—	116	121						0,61	1,05	
TM-521TЭКП						—					5,5	—	132	115	—						0,59	1,38	
TM-521TЭС						—					7	—	—	—	—						0,61	1,05	
TM-621TЭ	150 / 160*	161	150	55	101	—	19	32	17	G ^{1/2} или M20x1,5	—	—	—	—	—	30	39	165	28	105	0,82	1,78	770
TM-621TЭКТ						42					5,5	4	—	166	171						0,92	1,88	
TM-621TЭКП						—					7	—	180	170	—						0,88	1,84	
TM-621TЭС						—					—	—	—	—	—						0,96	1,92	

* — под заказ



Для манометра с гидрозаполнением (Ø100, 150, 160 мм)



Демпфер для манометра (по умолчанию)



После монтажа необходимо открыть клапан на пробке прибора (положение OPEN) или проколоть/срезать специальный выступ (в зависимости от типа пробки)



Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ) и контрольной стрелкой. Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 106, чертежи - на стр. 98